


Plus en détails



Optimus SE



Optimus OL

■ Thermoformeuses modulables - Gamme Optimus



■ Thermoformeuses haute cadence - Gammes Primus et Primus MP (Multi Performance)



▶ Découvrez
notre vidéo
en ligne



▶ Découvrez
notre vidéo
en ligne



■ Écran déporté mobile (bras en opt.)



■ Bobine inférieure avec bras tendeur



■ Zone de chargement adaptée



■ Outil de découpe longitudinal




■ Découpe transversale - Film souple



■ Découpe transversale - film semi-rigide



■ Commande déportée



■ Design hygiénique

■ Interface de commande
sur bras mobile■ Marquage, contrôle valeur
résiduelle oxygène (en option)

■ Thermoformage film cartonné



■ Film jusqu'à 1200 µ




■ Carters gigognes



■ Double support bobine



■ Film supérieur pré-imprimé



■ Découpe contour

Données techniques

	Optimus	Primus	Primus MP
Longueur châssis (m)	2,50 - 3 - 3,50 - 4 - 4,50 - 5,50	5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 Modules supplémentaires : 2 - 4 - 5 - 6	
Pas d'avance (mm)	150 à 400	100 à 700	200 à 1200
Profondeur de thermoformage (mm)	Jusqu'à 110	Jusqu'à 135	Jusqu'à 195
Laize du film (mm)	320 à 460	320 à 560	320 à 660
Bobine film inf. / sup.	Ø 400 mm / Ø 300 mm avec mandrin - Ø de 76 mm	Ø 500 mm / Ø 400 mm avec mandrin - de Ø 76 mm	
Types de films	Souple, semi-rigide (jusqu'à 500 µ) ou film cartonné		Souple, semi-rigide (jusqu'à 1200 µ) ou film cartonné
Interface de commande	Écran tactile 10"		Écran tactile 12,1"
Système de thermoformage	RAPIDAIR SYSTEM® (Air Comprimé*)		
Système de refroidissement*	Eau en circuit fermé (option)		
Évacuation des produits	Convoyeur gravitaire ou motorisé	Convoyeur motorisé	
Découpe transversale	Va-et-vient, guillotine, poinçon, etc.	Va-et-vient, guillotine, poinçon, etc.	
Applications	Sous-vide, sous-atmos., sous-vide rétractable (shrink), skin-pack, VARIOSTEAM...	Sous-vide, sous-atmos., sous-vide rétractable (shrink), skin-pack, VARIOSTEAM, MLP...	
Cadence max. selon configuration du matériel	Jusqu'à 13 cycles/min	Jusqu'à 20 cycles/min	
Branchement électrique	3 x 230/400 V/N/PE 50/60 Hz		
Air comprimé * (bar)	Mini 6		

* Consommation dépendante de la configuration finale du matériel (équipements et débit).

Plus en détails



■ Réaligneur



■ Dérouleur de bobine de film JUMBO (option)



■ Transfert thermique



■ Refroidissement en circuit fermé

Exemples d'applications Conditionnement sous-atmosphère




Découvrez notre vidéo en ligne



Découvrez notre vidéo en ligne



Découvrez notre vidéo en ligne



Découvrez notre vidéo en ligne

